


CHEMIPON® B BX 系列加药机

BX外形尺寸图



| 型式Model      | A1  | A2  | A3  | B1  | B2 | B3 | C  | D   | E1                 | E2         | E3                | F   | G   | H   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|
| BX10 ~ 30    |     |     | 178 |     |    | 81 | 37 | 183 |                    |            | φ6ID x φ11OD Hose | 259 | 289 | 80  |
| SUS/PTFE 牙口式 | 176 |     |     | 82  |    |    | 37 | 183 | 15A JIS 10K FLANGE |            |                   | 258 | 293 | 80  |
| SUS/PVDF 法兰式 | 126 |     |     | 107 |    |    | 37 | 183 | PT 1/4"            |            |                   | 233 | 293 | 80  |
| BX50         |     | 354 | 214 | 22  | 7  | 63 | 37 | 183 | 15A JIS 10K FLANGE | VP16 UNION | φ9ID x φ15OD Hose | 354 | 289 | 80  |
| PVC          | 376 |     |     |     |    |    | 38 | 184 | 15A JIS 10K FLANGE |            |                   | 248 | 293 | 80  |
| SUS/PVDF     | 156 |     |     | 92  |    |    | 42 | 188 | PT 1/4"            |            |                   | 237 | 293 | 80  |
| SUS/PTFE     | 134 |     |     | 103 |    |    | 38 | 184 | 15A JIS 10K FLANGE |            |                   | 248 | 293 | 80  |
|              |     |     |     |     |    |    | 42 | 188 |                    |            |                   |     |     |     |
| BX70 ~ 100   |     | 372 | 232 | 29  | 16 | 54 | 44 | 190 | 15A JIS 10K FLANGE | VP16 UNION | φ9ID x φ15OD Hose | 361 | 348 | 104 |
| PVC          | 390 |     |     |     |    |    | 43 | 189 | 15A JIS 10K FLANGE |            |                   | 258 | 351 | 104 |
| SUS/PVDF     | 176 |     |     | 82  |    |    | 43 | 189 | PT 3/8"            |            |                   | 247 | 351 | 104 |
| SUS/PTFE     | 154 |     |     | 93  |    |    |    |     |                    |            |                   |     |     |     |

BX 配件可选择



|      | 配件名称  | 型 号   | 适用机型       |
|------|-------|-------|------------|
| 标准配件 | 虹吸逆止阀 | B55PV | BX10~BX30  |
|      |       | B73PV | BX50~BX100 |
|      | 过滤器   | B64PV | BX10~BX30  |
| 可选配件 | 底 阀   | B66PV | BX50~BX100 |
|      |       | B63PV | BX10~BX30  |
|      |       | B65PV | BX50~BX100 |

SHUN EIKO CO.,LTD.  
NO. 11,KUNG ERH RD., LIN KOU HSIANG,  
TAIPEI HSIEN,TAIWAN.

Licensed by  
NIKKISO EIKO CO.,LTD.  
16-2 NOGUICHICHO 3-CHOME,HIGASHI-MURAYAMA CITY,  
TOKYO 189-0022,JAPAN

DISTRIBUTOR  
广州麦图流体工业设备有限公司  
MaituFlow Guangzhou Industrial Equipment Co., Ltd


地址：广州市海珠区工业大道中270号203房  
电话：020-61196733  
传真：020-61139117  
邮箱：13826157744@163.com  
网址：http://www.chemipon.com



CHEMIPON® B Series BX

膜片式药液定量加药机

延续BA、BB小型加药机的优点，开发吐出容量  
每分钟达2 Liter以上之小型加药机，选型更自由！



NIKKISO EIKO CO.,LTD.

CHEMIPON® B BX 系列加药机

BB系列升级版 — 最大流量 2L/MIN以上!!!

NIKKISO EIKO 累积 B 系列30多年的制作经验及客户实际需求之优质加药机


- 1 双凸轮，运转稳定，精度 ± 2%
- 2 调整钮节距细致
- 3 马达附接线盒，大幅提升电器安全
- 4 马达等级提高至F级IP55
- 5 塑钢外壳，耐腐蚀性高
- 6 不锈钢底座，外型优美

适用于


- ◆ 废水处理之定量加药
- ◆ 锅炉系统之药剂添加
- ◆ PCB电镀之药液添加
- ◆ 自动套装设备之定量添加

特点

- ◆ 体积小，易安装
- ◆ 多样的本体材质，可提供使用者最适合输送液的材料
- ◆ 型式多样，泵浦吐出量的选择更符合需求
- ◆ 配管方式多元化
- ◆ 零件更换简单，易保养




本体材质



PVC      SUS304      PTFE

接口方式  
(pvc 例)



软管式      由令式      法兰式

BX 规格表

| 型 式          |        | BX10 |      | BX20 |      | BX30   |      | BX50 |      | BX70 |      | BX100  |      |
|--------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
|              |        | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz   | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz   | 60Hz |
| 流量<br>ml/min | 0MPa   | 320  | 385  | 430  | 530  | 730    | 885  | 1025 | 1215 | 1475 | 1815 | 2355   | 2845 |
|              | 逆止阀通过时 | 250  | 300  | 385  | 460  | 640    | 765  | 830  | 1000 | 1140 | 1365 | 1900   | 2280 |
|              | 0.3MPa | 240  | 285  | 380  | 455  | 620    | 745  | 800  | 960  | 1130 | 1355 | 1900   | 2280 |
|              | 0.5MPa | 230  | 275  | 370  | 440  | 605    | 725  | 740  | 885  | 1100 | 1320 | 1800   | 2160 |
|              | 1.0MPa | 180  | 215  | 340  | 410  | 550    | 660  | --   | --   | --   | --   | --     | --   |
| 冲程次数         | spm    | 100  | 120  | 75   | 90   | 120    | 144  | 166  | 200  | 75   | 90   | 120    | 144  |
| 减速比          |        | 1/15 |      | 1/20 |      | 1/12.5 |      | 1/9  |      | 1/20 |      | 1/12.5 |      |
| 冲程长度         | mm     | 2    |      |      |      | 4      |      |      |      | 8    |      |        |      |
| 膜片直径         | mm     |      |      |      |      | 65     |      |      |      | 84   |      |        |      |
| 马达出力         | W      |      |      |      |      | 40     |      |      |      | 90   |      |        |      |

BX 型号表示

| BX | 10 | - | P | C | E | - | F | 110 | SP |
|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| 1  | 2  | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7   | 8  |

- 1 系列号

2 尺寸

3 本体

4 球阀

5 O型环/垫片

6 接口方式
- 7 电源

110: 1 Ø 100V(50/60Hz) 110V(60Hz)

120: 1 Ø 200V(50/60Hz) 220V(50/60Hz)

320: 3 Ø 200V(50/60Hz) 220V(50/60Hz)

338: 3 Ø 380V(50/60Hz)

340: 3 Ø 400V(50/60Hz) 3 Ø 415V(50Hz)

344: 3 Ø 440V(60Hz)

8 特殊式样
- P: PVC S: SUS304 M: SUS316

D: PVDF T: PTFE

C: 陶瓷 S: SUS304 M: SUS316

E: EPDM F: FPM T: PTFE

F: 法兰式 H: 软管式

K: 牙口 U: 由令式

材质选定表

| 泵浦本体   | 膜 片           | 球 阀    | 球 座              | 接 手    | 适用化 学 品                             |
|--------|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|
| PVC    | PTFE/<br>EPDM | 陶 瓷    | FPM/EPDM<br>或PVC | PVC    | 氯化亚铁、次氯酸钠、PAC、硫酸、<br>盐酸、磷酸、尿素、消泡剂   |
| PVC    |               | SUS304 | SUS304           | PVC    | 高分子凝集剂、消石灰混合液、<br>活性炭混入液、石灰混合液、氢氧化钠 |
| SUS304 |               | SUS304 | SUS304           | SUS304 | 有机溶剂及甲醇等                            |
| SUS316 |               | SUS316 | SUS316           | SUS316 |                                     |